

Conti Crystallizer



Conti Crystallizer




- Chargenkontrolle eliminiert Kontamination von amorphem und kristallinem Material
- Prozesskontrolle von Temperatur und Luftstrom für optimale Energieeffizienz und gleichbleibende Kristallisierungsqualität
- Kleine Kristallisierkammer für kürzere Prozesszeiten und höhere Flexibilität
- Kompaktes Design zur Minimierung des Platzbedarfs
- Sauberer Betrieb mit minimalem Staubaufkommen nach der Kristallisation
- Schneller Kristallisierzyklus für maximale Produktivität
- Schneller Material- und Farbwechsel
- Bewährtes, zuverlässiges Design
- Siemens SPS-Steuerung mit 6"-Touchpanel für intuitive Bedienung
- 3 Jahre Garantie (ausgenommen Verschleißteile)

| Typ | CC 80-V | CC 160-V |
|-----|---------|----------|
| A | 3276 | 4000 |
| B | 1948 | 2475 |
| C | 1700 | 2225 |
| D | 725 | 1000 |
| E | 130 | 140 |
| F | Ø 420 | Ø 600 |
| G | Ø 633 | Ø 693 |
| H | 665 | 990 |
| I | 2059 | 2527 |
| J | 663 | 905 |
| K | 1960 | 2475 |
| L | 960 | 1170 |
| M | 1060 | 1225 |
| N | Ø 50 | Ø 50 |

Alle Maße in mm

| Typ | CC 80-S | CC 160-S |
|-----|---------|----------|
| A | 3985 | 5200 |
| B | 2570 | 3600 |
| C | 1948 | 2475 |
| D | 2059 | 2527 |
| E | 1700 | 2225 |
| F | 1600 | 1650 |
| G | 1060 | 1220 |
| H | 905 | 1169 |
| I | 725 | 1005 |
| J | 665 | 990 |
| K | 663 | 905 |
| L | Ø 633 | Ø 593 |
| M | 380 | 700 |
| N | 100 | 150 |

Alle Maße in mm



Labotek A/S

Stroebjergvej 29
DK-3600 Frederikssund
+45 4821 8411
info@labotek.dk
www.labotek.com

Labotek Deutschland GmbH

Güterstraße 20
42117 Wuppertal, Germany
+49 202 7475850-0
info@labotek-de.com
www.labotek.de



Händlerliste
Scannen oder [hier klicken](#)

